



## Gängtapp, förlängning med invändig kylning, Typ: 1



### Beställningsdata

Ordernummer	338450 1
GTIN	4045197603401
Artikelklass	32H

### Beskrivning

#### Utförande:

- **Lång resp. extralång version.**
- **Förlängningens främre ände är utformad som spänntång. När den lettrade spännmuttern dras åt kläms spänntången ihop med gängtappen.**
- **Vridmomentet överförs via fyrkanten.**
- **Förlängningens bakre ände uppfyller kraven enligt DIN, så att förlängningen kan sättas in i snabbbytesinsatser för gängtappar eller ER-spänntänger för gängtappar med fyrkant.**

Med invändig kylmedelstillförsel.

#### Användningsdata:

För gängskärning på svåråtkomliga ställen, t.ex. på djupt liggande urtag, avsatser, skarpa kanter på apparater, extremt djupt liggande innergångar eller direkt på gjutväggar.

#### OBS!:

Alternativ sexkantsspänntång för fixering av gängtappen kan levereras på förfrågan.

### Teknisk beskrivning

för fyrkant $K_1$	2,1 mm
Förlängningsstångens diameter $D_3$	6 mm
Förlängning $L_2$	60 mm
för gängskaftdiameter $d_2$	2,8 mm
för gängans nominella diameter $d_1$ DIN 374/376	M4
Förlängning $K_2$	4,9 mm
Förlängningsstångens diameter $D_4$	6,1 mm
för gängans nominella diameter $d_1$ DIN 371	M2 – M2,6

för inspänningslängd $l_1$	22 mm
Förlängning $L_3$	130 mm
Produktslag	förlängningsstång