



Gängtapp, förlängning med invändig kylning, Typ: 7



Beställningsdata

Ordernummer	338450 7
GTIN	4045197603586
Artikelklass	32H

Beskrivning

Utförande:

- **Lång resp. extralång version.**
- **Förlängningens främre ände är utformad som spänntång. När den lettrade spännmuttern dras åt kläms spänntången ihop med gängtappen.**
- **Vridmomentet överförs via fyrkanten.**
- **Förlängningens bakre ände uppfyller kraven enligt DIN, så att förlängningen kan sättas in i snabbbytesinsatser för gängtappar eller ER-spänntänger för gängtappar med fyrkant.**

Med invändig kylmedelstillförsel.

Användningsdata:

För gängskärning på svåråtkomliga ställen, t.ex. på djupt liggande urtag, avsatser, skarpa kanter på apparater, extremt djupt liggande innergångar eller direkt på gjutväggar.

OBS!:

Alternativ sexkantsspänntång för fixering av gängtappen kan levereras på förfrågan.

Teknisk beskrivning

för gängans nominella diameter d_1 DIN 371	M9
Förlängningsstångens diameter D_4	15 mm
för gängskaftdiameter d_2	9 mm
Förlängning K_2	7 mm
Förlängning L_2	60 mm
för inspänningslängd l_1	31 mm
för fyrkant K_1	7 mm
Förlängningsstångens diameter D_3	9 mm

för gängans nominella diameter d_1 DIN 374/376	M12
Förlängning L_3	130 mm
Produktslag	förlängningsstång