



ER-hylschuckar Form ADB, BT 40 A = 100, för ER-spännhylsstorlek: 16



Beställningsdata

Ordernummer	302780 16
GTIN	4250122612254
Artikelklass	36E

Beskrivning

Utförande:

Utvändig och invändig kona slipad.

Alla skaft brunerade.

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med cylinderskaft i spännhylsor enligt **DIN 6499-form A och form B**.

leveransinnehåll:

Inklusive ER-hylsmutter.

Specialtillbehör:

ER-spänntänger nr 308881 – 309434. ER-chucknyckel nr 309680– 309745 resp. nr 613300.

Dragappar (AB) nr 308760 – 308806, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835.

OBS!:

Passande hylsmutter nr 309580 eller 309610.

Bearbetningsstrategi: HSC

spännvidd: 0,5 - 10 mm

utkragningsslängd A-mått: 100 mm

Utvändig-Ø D: 28 mm

Reserv ER-spännmutter: 16

ER-chucknyckel: 16

Teknisk beskrivning

spännvidd	0,5 - 10 mm
utkragningsslängd A-mått	100 mm

För ER-spännhylsor	16
Reserv ER-spännmutter	16
ER-chucknyckel	16
Utvändig-Ø D	28 mm
fäste	BT 40 A = 100
Hållare norm	ISO 7388-2
Hållare norm	JIS B6339
Form	ADB
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 6,3 vid 20000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HSC
Produktslag	Spänntångchuck

Tillbehör

ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 9 mm	308921 9
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 4 mm	308921 4
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 7 mm	308921 7
ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 10 mm	308922 10
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 3 mm	308921 3
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 1 mm	308920 1
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 3 mm	308920 3
ER-spänntångsats 6 delar, 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm med tätning	309014
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 6 mm	308901 6
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 2 mm	308901 2
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 5 mm	308901 5
ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 3 mm	308922 3

ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 9 mm	308920 9
ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 4 mm	308922 4
ER-spänntångsats 10 delar 1-10 mm med tätning	309164
ER-spänntångsats 15 delar 2-16 mm	309240
ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 8 mm	308922 8
Nyckel för dragtappar DIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 40	308820 40
Dragtapp Hurco 90° med passning och hål tätad passar för konor 40	308806 40
ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 6 mm	308922 6
Nyckel för dragtappar ISO 7388 passar för kona-storlek 40	308830 40
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 2 mm	308920 2
ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 4,5 mm	309425 4,5
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 7 mm	308920 7
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 3 mm	308901 3
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 4 mm	308901 4
ER-spänntångsats 10 delar 1-10 mm	309160
ER-spänntångsats 10 delar 1-10 mm med tätning och munstycken	309165
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 6 mm	308920 6
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 9 mm	308901 9
Dragtapp 45° tätad passar för konor 40	308760 40
ER-spänntångsats 10 delar 1-10 mm	309012
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 4 mm	308906 4
Dragtapp Hurco 45° med 4 mm hål och passning tätad passar för konor 40	308801 40
ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 9 mm	308922 9

ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 8 mm	308906 8
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 6 mm	308906 6
Dragtapp Hurco 45° med passning tätad passar för konor 40	308802 40
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 10 mm	308901 10
Dragtapp 90° tätad passar för konor 40	308790 40
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 4 mm	308920 4
ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 2,8 mm	309425 2,8
ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 5 mm	308922 5
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 6 mm	308921 6
Momentinsats för dragtapp enligt ISO 7388 passar för kona-storlek 40	308812 40
Fasta u-nycklar nyckelvidd 25 mm	613300 25
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 2,5 mm	308901 2,5
Dragtapp 90° tätad passar för konor 40	308795 40
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 10 mm	308906 10
Momentinsats för dragtapp enligt DIN 69872 passar för kona-storlek 40	308810 40
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 7 mm	308901 7
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 8 mm	308920 8
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 5 mm	308906 5
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 10 mm	308920 10
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 1 mm	308901 1
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 9 mm	308906 9
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 8 mm	308901 8
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 5 mm	308921 5
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 8 mm	308921 8
ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 6 mm	309425 6

ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spann-Ø d 3,5 mm	309425 3,5
ER-spännhylsa med tätning nom. spann-Ø d 10 mm	308921 10
ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spann- Ø d 7 mm	308922 7
ER-spännhylsa med tätning nom. spann-Ø d 7 mm	308906 7
ER-spännhylsa nom. spann-Ø d 1,5 mm	308901 1,5
Dragtapp 45° tätad passar för konor 40	308765 40
ER-spännhylsa med tätning nom. spann-Ø d 3 mm	308906 3
ER-spännhylsa nom. spann-Ø d 5 mm	308920 5
Dragtapp 60° tätad passar för konor 40	308785 40