



## Flytborrssortiment plant inklusive rullgängtapp, för gänga M: M5-M12



### Beställningsdata

Ordernummer	082726 M5-M12
GTIN	2050001740175
Artikelklass	04D

### Beskrivning

#### Beskrivning:

Flytborren genererar via hårdmetallens polygonkontur friktionsvärme som plastificerar alla metalliska material. Därigenom kan en fast infästning skapas på bara några sekunder. Den ursprungliga materialtjockleken flerdubblas utan spånbildning.

#### Fördel:

- **Stora kostnads- och tidsbesparingar jämfört med vanliga metoder (t.ex. åtdragningsmuttrar).**
- **Ingen spånbildning, inget avfall, ersätter nit-, svets- och pressmuttrar.**
- **Solid grund för gängor med höga ådragningskrafter.**
- **För alla vanliga materialtjocklekar och gängstorlekar (gängor enligt DIN 13).**

#### Innehåll:

vardera 1 flytborr och rullgängtapp: storlek M5; M6; M8; M10; M12

#### OBS!:

Fler utföranden och sortiment för specialtillämpningar (t.ex. tunnplåt) levereras på begäran.

**Passande rullgängtapp, se nr 139115 och framåt.**

### Teknisk beskrivning

för gänga M	M5-M12
Produktslag	Friktionsborrar

---

**Tillbehör**

Flytborr plant (utan krage) för gänga M M6	082735 M6
Flytborr plant (utan krage) för gänga M M10	082735 M10
Flytborr plant (utan krage) för gänga M M12	082735 M12
Flytborr plant (utan krage) för gänga M M8	082735 M8
Flytborr plant (utan krage) för gänga M M5	082735 M5