

ALBRECHT
Präzisions Spannfutter**Självspännande, högeffektiv borrhuck, Typ: 100/16****Beställningsdata**

Ordernummer	341000 100/16
GTIN	4045197308337
Artikelklass	33A

Beskrivning**Utförande:**

Högeffektiv trebackig borrhuck i precisionsutförande. Hög rundgångsnoggrannhet, nyckelfri, självspännande, hög spännkraft. Lossas lätt med handkraft. Förslitningsdelar härdade och utbytbara.

Användningsdata:

På hand- och pelarborrmaskiner, fräsar och svarvar för användning på borrdorn nr 342300–342850 eller direkt på maskinspindel.

Norm:**DIN 238****Teknisk beskrivning**

Borrhuvudlängd öppen	80 mm
Borrdorn	B 16
Maximal diameter borrhucksdorn	15,733 mm
Typ	100/16
spännvidd	0,5 - 10 mm
Borrhuvudlängd stängd	91,5 mm
Utvändig Ø	43 mm
Produktslag	Borrhuck nyckelfri

