



## Gängtapp, förlängning med invändig kylning, Typ: 11L



### Beställningsdata

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 338450 11L    |
| GTIN         | 4045197603678 |
| Artikelklass | 32H           |

### Beskrivning

#### Utförande:

- Lång resp. extralång version.
- Förlängningens främre ände är utformad som spänntång. När den lettrade spännmuttern dras åt kläms spänntången ihop med gängtappen.
- Vridmomentet överförs via fyrkanten.
- Förlängningens bakre ände uppfyller kraven enligt DIN, så att förlängningen kan sättas in i snabbbytesinsatser för gängtappar eller ER-spänntänger för gängtappar med fyrkant.

Med invändig kylmedelstillförsel.

#### Användningsdata:

För gängskärning på svåråtkomliga ställen, t.ex. på djupt liggande urtag, avsatser, skarpa kanter på apparater, extremt djupt liggande innergångar eller direkt på gjutväggar.

#### OBS!:

Alternativ sexkantspänntång för fixering av gängtappen kan levereras på förfrågan.

### Teknisk beskrivning

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| för gängskaftdiameter $d_2$         | 14 mm  |
| Förlängning $L_3$                   | 330 mm |
| Förlängningsstångens diameter $D_3$ | 14 mm  |
| Förlängningsstångens diameter $D_4$ | 22 mm  |
| Förlängning $K_2$                   | 11 mm  |
| Förlängning $L_2$                   | 90 mm  |
| för inspänningslängd $l_1$          | 40 mm  |
| för fyrkant $K_1$                   | 11 mm  |

för gängans nominella diameter  $d_1$  DIN 374/376

M18

Produktslag

förlängningsstång