

SWISS TOOLS

**Borrstångshållare Vänster, PSC, Skaft-Ø / vändskärsstorlek – A-mått:
50/15-110mm****Beställningsdata**

Ordernummer	320406 50/15-110
GTIN	2050001715166
Artikelklass	36D

Beskrivning**OBS!:**

Passande **HP-dysa** nr 320001 beställs separat! Reservdelar nr 320610 – 320626 hittar du i reservdelslistan.

PSC-spännbult på förfrågan.

Teknisk beskrivning

Minimiförborrningshåldiameter D_1 min	40 mm
Passande vändskär	DN.. 1506..
utkragningslängd A-mått	110 mm
Vändskärsstorlek	15
Reservdel	P05
Axelspetsavstånd f	22 mm
Skaft-Ø	50 mm
Effektiv längd L_N	90 mm
fäste	PSC
Användning	Vänster
Hållare norm	ISO 26623-1
Invändig	ja

Inställningsvinkel κ	107,5 grad
Produktlag	Borstångshållare