



Självspännande, högeffektiv borrhuck Spiro, Typ: 160/18



Beställningsdata

Ordernummer	341010 160/18
GTIN	4019208009445
Artikelklass	39R

Beskrivning

Utförande:

Högeffektiv trebackig borrhuck i precisionsutförande. Hög rundgångsnoggrannhet, nyckelfri, självspännande, hög spännkraft. Lossas lätt med handkraft. Förslitningsdelar härdade och utbytbara.

Användningsdata:

På hand- och pelarborrmaskiner, fräsar och svarvar för användning på borrhörn nr 342300–342850 eller direkt på maskinspindeln.

Norm:

DIN 238

Teknisk beskrivning

spännvidd	3 - 16 mm
Borrhörn	B 18 förkortad
Maximal diameter borrhucksdorn	17,431 mm
Borrhuvudlängd öppen	95,5 mm
Borrhuvudlängd stängd	109 mm
Typ	160/18
Utvändig Ø	56 mm
Produktslag	Borrhuck nyckelfri

