

Garant**Självspännande borrhuck med diamantbelagda backar, Typ: 130****Beställningsdata**

Ordernummer	341050 130
GTIN	4045197191564
Artikelklass	31K

Beskrivning**Utförande:**

Med **diamantbelagda backar**, självspännande.

Användningsdata:

Särskilt lämpliga **för fastspänning av borr av solid hårdmetall** (grupp 12) samt **borr med hårda skaft**. På hand- och pelarborrmaskiner, fräsar och svarvar för användning på borrdorn nr 342300–342850 eller direkt på maskinspindeln.

Norm:

DIN 238

OBS!:

Använd insticksskaft nr 342600 i precisionsutförande.

Teknisk beskrivning

Maximal diameter borrhucksdorn	15,733 mm
Borrhuvudlängd stängd	103 mm
Borrdorn	B 16
Typ	130
spännvidd	1 - 13 mm
Borrhuvudlängd öppen	91 mm
Utvändig Ø	50 mm

Produktslag

Borrchuck nyckelfri