

ALBRECHT
Präzisions Spannfutter**Självspännande, högeffektiv borrhuck, Typ: 160/16****Beställningsdata**

Ordernummer	341000 160/16
GTIN	4045197308351
Artikelklass	33A

Beskrivning**Utförande:**

Högeffektiv trebackig borrhuck i precisionsutförande. Hög rundgångsnoggrannhet, nyckelfri, självspännande, hög spännkraft. Lossas lätt med handkraft. Förslitningsdelar härdade och utbytbara.

Användningsdata:

På hand- och pelarborrmaskiner, fräsar och svarvar för användning på borrdorn nr 342300–342850 eller direkt på maskinspindelns.

Norm:**DIN 238****Teknisk beskrivning**

spännvidd	3 - 16 mm
Borrdorn	B 16
Borrhuvudlängd stängd	109 mm
Typ	160/16
Maximal diameter borrhucksdorn	15,733 mm
Borrhuvudlängd öppen	95,5 mm
Utvändig Ø	56 mm
Produktslag	Borrhuck nyckelfri

