

SWISS TOOLS

**Borrstångshållare Vänster, PSC, Skaft-Ø / vändskärsstorlek – A-mått:
63/15-180mm****Beställningsdata**

Ordernummer	320406 63/15-180
GTIN	2050001715180
Artikelklass	36D

Beskrivning**OBS!:**

Passande **HP-dysa** nr 320001 beställs separat! Reservdelar nr 320610 – 320626 hittar du i reservdelslistan.

PSC-spännbult på förfrågan.

Teknisk beskrivning

Passande vändskär	DN.. 1506..
Axelspetsavstånd f	27 mm
utkragningslängd A-mått	180 mm
Reservdel	P05
Minimiförborrningshåldiameter D ₁ min	50 mm
Vändskärsstorlek	15
Skaft-Ø	63 mm
Effektiv längd L _N	158 mm
fäste	PSC
Användning	Vänster
Hållare norm	ISO 26623-1
Invändig	ja

Inställningsvinkel κ	107,5 grad
Produktlag	Borrstångshållare