

**ALBRECHT**  
Präzisions Spannfutter**Självspännande, högeffektiv borrhuck, Typ: 160/18****Beställningsdata**

Ordernummer	341000 160/18
GTIN	4045197308368
Artikelklass	33A

**Beskrivning****Utförande:**

**Högeffektiv** trebackig borrhuck i precisionsutförande. Hög rundgångsnoggrannhet, nyckelfri, självspännande, hög spännkraft. Lossas lätt med handkraft. Förslitningsdelar härdade och utbytbara.

**Användningsdata:**

På hand- och pelarborrmaskiner, fräsar och svarvar för användning på borrdorn nr 342300–342850 eller direkt på maskinspindel.

**Norm:****DIN 238****Teknisk beskrivning**

Borrhuvudlängd öppen	95,5 mm
Borrhuvudlängd stängd	109 mm
Typ	160/18
Maximal diameter borrhucksdorn	17,431 mm
spännvidd	3 - 16 mm
Borrdorn	B 18 förkortad
Utvändig Ø	56 mm
Produktslag	Borrhuck nyckelfri

