



Gängtapp, förlängning, Typ: 11



Beställningsdata

Ordernummer	338400 11
GTIN	4045197422972
Artikelklass	32H

Beskrivning

Utförande:

- Lång resp. extralång version.
- Förlängningens främre ände är utformad som spänntång. När den lettrade spännmuttern dras åt kläms spänntången ihop med gängtappen.
- Vridmomentet överförs via fyrkanten.
- Förlängningens bakre ände uppfyller kraven enligt DIN, så att förlängningen kan sättas in i snabbbytesinsatser för gängtappar eller ER-spänntänger för gängtappar med fyrkant.

Användningsdata:

För gängskärning på svåråtkomliga ställen, t.ex. på djupt liggande urtag, avsatser, skarpa kanter på apparater, extremt djupt liggande innergångar eller direkt på gjutväggar.

OBS!:

Alternativ sexkantspänntång för fixering av gängtappen kan levereras på förfrågan.

Teknisk beskrivning

Förlängningsstångens diameter D_4	22 mm
Förlängningsstångens diameter D_3	14 mm
Förlängning L_3	200 mm
för gängskaftdiameter d_2	14 mm
för gängans nominella diameter d_1 DIN 374/376	M18
för fyrkant K_1	11 mm
Förlängning L_2	90 mm
Förlängning K_2	11 mm
för inspänningslängd l_1	40 mm

Produktlag

förlängningsstång