



Gängtapp, förlängning, Typ: 6L



Beställningsdata

Ordernummer	338400 6L
GTIN	4045197336705
Artikelklass	32H

Beskrivning

Utförande:

- Lång resp. extralång version.
- Förlängningens främre ände är utformad som spänntång. När den lettrade spännmuttern dras åt kläms spänntången ihop med gängtappen.
- Vridmomentet överförs via fyrkanten.
- Förlängningens bakre ände uppfyller kraven enligt DIN, så att förlängningen kan sättas in i snabbbytesinsatser för gängtappar eller ER-spänntänger för gängtappar med fyrkant.

Användningsdata:

För gängskärning på svåråtkomliga ställen, t.ex. på djupt liggande urtag, avsatser, skarpa kanter på apparater, extremt djupt liggande innergångar eller direkt på gjutväggar.

OBS!:

Alternativ sexkantspänntång för fixering av gängtappen kan levereras på förfrågan.

Teknisk beskrivning

för gängans nominella diameter d_1 DIN 374/376	M11
för gängskaftdiameter d_2	8 mm
Förlängning L_3	230 mm
Förlängningsstångens diameter D_3	8 mm
Förlängning K_2	6,2 mm
Förlängningsstångens diameter D_4	13 mm
för gängans nominella diameter d_1 DIN 371	M8
Förlängning L_2	80 mm
för fyrkant K_1	6,2 mm

för inspänningslängd l_1	30 mm
Produktslag	förlängningsstång