



Självspännande, högeffektiv borrhuck Spiro, Typ: 65/12



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 341010 65/12 |
| GTIN | 4019208195124 |
| Artikelklass | 39R |

Beskrivning

Utförande:

Högeffektiv trebackig borrhuck i precisionsutförande. Hög rundgångsnoggrannhet, nyckelfri, självspännande, hög spännkraft. Lossas lätt med handkraft. Förslitningsdelar härdade och utbytbara.

Användningsdata:

På hand- och pelarborrmaskiner, fräsar och svarvar för användning på borrhorn nr 342300–342850 eller direkt på maskinspindeln.

Norm:

DIN 238

Teknisk beskrivning

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| Typ | 65/12 |
| Borrhorn | B 12 |
| Maximal diameter borrhucksdorn | 12,056 mm |
| spännvidd | 0,5 - 6,5 mm |
| Borrhuvudlängd öppen | 61,5 mm |
| Borrhuvudlängd stängd | 68 mm |
| Utvändig Ø | 34 mm |
| Produktslag | Borrhuck nyckelfri |

