

**ALBRECHT**  
Präzisions Spannfutter**Självspännande, högeffektiv borrhuck, Typ: 15****Beställningsdata**

Ordernummer	341000 15
GTIN	4045197308252
Artikelklass	33A

**Beskrivning****Utförande:**

**Högeffektiv** trebackig borrhuck i precisionsutförande. Hög rundgångsnoggrannhet, nyckelfri, självspännande, hög spännkraft. Lossas lätt med handkraft. Förslitningsdelar härdade och utbytbara. Med nonie för förinställning av mycket små borrar och för finborrningshjälp nr 341200.

**Användningsdata:**

På hand- och pelarborrmaskiner, fräsar och svarvar för användning på borrdorn nr 342300–342850 eller direkt på maskinspindel.

**Norm:****DIN 238****Teknisk beskrivning**

spännvidd	0,2 - 1,5 mm
Borrhuvudlängd stängd	37 mm
Typ	15
Borrhuvudlängd öppen	35 mm
Borrdorn	B 6
Maximal diameter borrhucksdorn	6,35 mm
Utvändig Ø	19 mm

Produktslag

Borrchuck nyckelfri