



## Gängtapp, förlängning med invändig kylning, Typ: 9L



### Beställningsdata

Ordernummer	338450 9L
GTIN	4045197603630
Artikelklass	32H

### Beskrivning

#### Utförande:

- Lång resp. extralång version.
- Förlängningens främre ände är utformad som spänntång. När den lettrade spännmuttern dras åt kläms spänntången ihop med gängtappen.
- Vridmomentet överförs via fyrkanten.
- Förlängningens bakre ände uppfyller kraven enligt DIN, så att förlängningen kan sättas in i snabbbytesinsatser för gängtappar eller ER-spänntänger för gängtappar med fyrkant.

Med invändig kylmedelstillförsel.

#### Användningsdata:

För gängskärning på svåråtkomliga ställen, t.ex. på djupt liggande urtag, avsatser, skarpa kanter på apparater, extremt djupt liggande innergångar eller direkt på gjutväggar.

#### OBS!:

Alternativ sexkantsspänntång för fixering av gängtappen kan levereras på förfrågan.

### Teknisk beskrivning

för inspänningslängd $l_1$	36 mm
för gängskaftdiameter $d_2$	11 mm
Förlängningsstångens diameter $D_3$	11 mm
för fyrkant $K_1$	9 mm
Förlängning $L_3$	230 mm
Förlängningsstångens diameter $D_4$	18 mm
Förlängning $K_2$	9 mm
Förlängning $L_2$	90 mm

för gängans nominella diameter  $d_1$  DIN 374/376

M14

Produktlag

förlängningsstång