

ALBRECHT
Präzisions Spannfutter**Självspännande, högeffektiv borrhuck, Typ: 30****Beställningsdata**

Ordernummer	341000 30
GTIN	4045197308269
Artikelklass	33A

Beskrivning**Utförande:**

Högeffektiv trebackig borrhuck i precisionsutförande. Hög rundgångsnoggrannhet, nyckelfri, självspännande, hög spännkraft. Lossas lätt med handkraft. Förslitningsdelar härdade och utbytbara.

Användningsdata:

På hand- och pelarborrmaskiner, fräsar och svarvar för användning på borrdorn nr 342300–342850 eller direkt på maskinspindel.

Norm:**DIN 238****Teknisk beskrivning**

Typ	30
Borrhuvudlängd öppen	44 mm
Borrdorn	B 10
Maximal diameter borrhucksdorn	10,094 mm
spännvidd	0,2 - 3 mm
Borrhuvudlängd stängd	47,5 mm
Utvändig Ø	24 mm
Produktslag	Borrhuck nyckelfri

