



ER-hylschuckar Form ADB, BT 40 A = 160, för ER-spännhylsstorlek: 25



Beställningsdata

Ordernummer	302800 25
GTIN	4250122615347
Artikelklass	36E

Beskrivning

Utförande:

Utvändig och invändig kona slipad.

Alla skaft brunerade.

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med cylinderskaft i spännhylsor enligt **DIN 6499-form A och form B**.

leveransinnehåll:

Inklusive ER-hylsmutter.

Specialtillbehör:

ER-spänntänger nr 308881 – 309434. ER-chucknyckel nr 309680– 309745 resp. nr 613300.

Dragtappar (AB) nr 308760 – 308806, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835.

OBS!:

Passande hylsmutter nr 309580 eller 309610.

Bearbetningsstrategi: HSC

spännvidd: 1 - 16 mm

utkragningsslängd A-mått: 160 mm

Utvändig-Ø D: 42 mm

Reserv ER-spännmutter: 25

ER-chucknyckel: 25

Teknisk beskrivning

Reserv ER-spännmutter	25
utkragningsslängd A-mått	160 mm
ER-chucknyckel	25

spännvidd	1 - 16 mm
För ER-spännhylsor	25
Utvändig-Ø D	42 mm
fäste	BT 40 A = 160
Hållare norm	ISO 7388-2
Hållare norm	JIS B6339
Form	ADB
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 6,3 vid 20000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HSC
Produktslag	Spänntångchuck

Tillbehör

ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 9 mm	308960 9
ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 5 mm	308962 5
ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 6 mm	309430 6
ER-chucknyckel för ER-hylschuckar 25	309680 25
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 2 mm	308941 2
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 15 mm	308946 15
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 4 mm	308941 4
ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 3,5 mm	309430 3,5
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 12 mm	308959 12
ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 7 mm	308962 7
ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 6 mm	308962 6

Nyckel för dragtappar ISO 7388 passar för kona-storlek 40	308830 40
ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 8 mm	309430 8
ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn- Ø d 10 mm	308962 10
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 11 mm	308959 11
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 14 mm	308941 14
ER-spännstångsats 15 delar 2-16 mm med tätning	309244
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 10 mm	308941 10
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 11 mm	308941 11
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 15 mm	308959 15
Momentinsats för dragtapp enligt DIN 69872 passar för kona-storlek 40	308810 40
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 8 mm	308960 8
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 2 mm	308960 2
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 3 mm	308946 3
ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn- Ø d 16 mm	308962 16
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 16 mm	308946 16
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 4 mm	308946 4
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 11 mm	308946 11
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 8 mm	308946 8
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 3 mm	308959 3
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 5 mm	308959 5
ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn- Ø d 9 mm	308962 9
ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn- Ø d 8 mm	308962 8
ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn- Ø d 12 mm	308962 12
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 7 mm	308959 7
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 12 mm	308941 12

ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 15 mm	308960 15
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 13 mm	308941 13
Dragtapp 90° tätad passar för konor 40	308795 40
ER-spännstångsats 7 delar, 4 – 16 mm med tätning	309022
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 9 mm	308941 9
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 16 mm	308941 16
Dragtapp 90° tätad passar för konor 40	308790 40
ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 10 mm	309430 10
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 5 mm	308960 5
ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn- Ø d 4 mm	308962 4
Dragtapp Hurco 45° med passning tätad passar för konor 40	308802 40
ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn- Ø d 3 mm	308962 3
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 6 mm	308959 6
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 6 mm	308941 6
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 16 mm	308960 16
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 10 mm	308959 10
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 14 mm	308960 14
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 8 mm	308941 8
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 11 mm	308960 11
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 14 mm	308946 14
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 10 mm	308946 10
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 2,5 mm	308941 2,5
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 7 mm	308941 7
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 4 mm	308960 4
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 14 mm	308959 14
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 7 mm	308960 7
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 5 mm	308941 5

ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 9 mm	308959 9
Dragtapp 45° tätad passar för konor 40	308765 40
ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 14 mm	308962 14
ER-spännstångsats 15 delar 2-16 mm	309240
Dragtapp Hurco 45° med 4 mm hål och passning tätad passar för konor 40	308801 40
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 6 mm	308960 6
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 5 mm	308946 5
ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 2,8 mm	309430 2,8
Dragtapp 45° tätad passar för konor 40	308760 40
ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 11 mm	308962 11
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 12 mm	308946 12
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 16 mm	308959 16
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 13 mm	308959 13
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 3 mm	308941 3
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 13 mm	308960 13
ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 9 mm	309430 9
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 8 mm	308959 8
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 15 mm	308941 15
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 4 mm	308959 4
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 10 mm	308960 10
ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 7 mm	309430 7
Momentinsats för dragtapp enligt ISO 7388 passar för kona-storlek 40	308812 40
ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 4,5 mm	309430 4,5
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 6 mm	308946 6

ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 12 mm	308960 12
ER-spännstångsats 15 delar 2-16 mm med tätning och munstycken	309245
Nyckel för dragtappar DIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 40	308820 40
ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 15 mm	308962 15
Dragtapp 60° tätad passar för konor 40	308785 40
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 7 mm	308946 7
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 13 mm	308946 13
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 3 mm	308960 3
ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 13 mm	308962 13
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 9 mm	308946 9
Dragtapp Hurco 90° med passning och hål tätad passar för konor 40	308806 40