

**ALBRECHT**  
Präzisions Spannfutter**Självspännande, högeffektiv borrhuck, Typ: 65/10****Beställningsdata**

Ordernummer	341000 65/10
GTIN	4045197308290
Artikelklass	33A

**Beskrivning****Utförande:**

**Högeffektiv** trebackig borrhuck i precisionsutförande. Hög rundgångsnoggrannhet, nyckelfri, självspännande, hög spännkraft. Lossas lätt med handkraft. Förslitningsdelar härdade och utbytbara.

**Användningsdata:**

På hand- och pelarborrmaskiner, fräsar och svarvar för användning på borrdorn nr 342300–342850 eller direkt på maskinspindel.

**Norm:****DIN 238****Teknisk beskrivning**

Typ	65/10
Borrdorn	B 10
Borrhuvudlängd stängd	68 mm
Borrhuvudlängd öppen	61,5 mm
Maximal diameter borrhucksdorn	10,094 mm
spännvidd	0,5 - 6,5 mm
Utvändig Ø	34 mm
Produktslag	Borrhuck nyckelfri

