



Självspännande, högeffektiv borrchuck Spiro, Typ: 100/12



Beställningsdata

Ordernummer	341010 100/12
GTIN	4019208009407
Artikelklass	39R

Beskrivning

Utförande:

Högeffektiv trebackig borrchuck i precisionsutförande. Hög rundgångsnoggrannhet, nyckelfri, självspännande, hög spännkraft. Lossas lätt med handkraft. Förslitningsdelar härdade och utbytbara.

Användningsdata:

På hand- och pelarborrmaskiner, fräsar och svarvar för användning på borrdorn nr 342300–342850 eller direkt på maskinspindeln.

Norm:

DIN 238

Teknisk beskrivning

Borrhuvudlängd öppen	80 mm
spännvidd	0,5 - 10 mm
Borrdorn	B 12
Borrhuvudlängd stängd	91,5 mm
Maximal diameter borrchucksdorn	12,056 mm
Typ	100/12
Utvändig Ø	43 mm
Produktslag	Borrchuck nyckelfri

