



## ER-hylschuckar Form ADB, BT 50 A = 160, för ER-spännhylsstorlek: 16



### Beställningsdata

Ordernummer	302830 16
GTIN	4250122615408
Artikelklass	36E

### Beskrivning

#### Utförande:

Utvändig och invändig kona slipad.  
Alla skaft brunerade.

#### Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med cylinderskaft i spännhylsor enligt **DIN 6499-form A och form B**.

#### leveransinnehåll:

Inklusive ER-hylsmutter.

#### Specialtillbehör:

ER-spänntänger nr 308881 – 309434. ER-chucknyckel nr 309680– 309745 resp. nr 613300.  
Dragtappar (AB) nr 308760 – 308806, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835.

#### OBS!:

Passande hylsmutter nr 309580 eller 309610.

Bearbetningsstrategi: HSC

spännvidd: 0,5 - 10 mm

utkragningsslängd A-mått: 160 mm

Utvändig-Ø D: 28 mm

Reserv ER-spännmutter: 16

ER-chucknyckel: 16

### Teknisk beskrivning

ER-chucknyckel	16
utkragningsslängd A-mått	160 mm
För ER-spännhylsor	16

spännvidd	0,5 - 10 mm
Reserv ER-spännmutter	16
Utvändig-Ø D	28 mm
fäste	BT 50 A = 160
Hållare norm	ISO 7388-2
Hållare norm	JIS B6339
Form	ADB
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 6,3 vid 20000 min <sup>-1</sup>
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HSC
Produktslag	Spänntångchuck

## Tillbehör

ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 8 mm	308920 8
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 7 mm	308901 7
ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 4 mm	308922 4
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 1 mm	308920 1
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 9 mm	308901 9
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 3 mm	308921 3
ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 2,8 mm	309425 2,8
ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 6 mm	309425 6
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 9 mm	308921 9
ER-spänntångsats 6 delar, 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm med tätning	309014
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 2,5 mm	308901 2,5
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 7 mm	308906 7
ER-spänntångsats 10 delar 1-10 mm med tätning	309164

ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn- Ø d 7 mm	308922 7
Dragtapp 90° tätad passar för konor 50	308790 50
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 7 mm	308920 7
ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn- Ø d 6 mm	308922 6
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 2 mm	308901 2
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 4 mm	308901 4
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 8 mm	308906 8
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 6 mm	308921 6
Dragtapp 90° tätad passar för konor 50	308795 50
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 1,5 mm	308901 1,5
Fasta u-nycklar nyckelvidd 25 mm	613300 25
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 6 mm	308901 6
ER-spänntångsats 10 delar 1-10 mm	309160
Nyckel för dragtappar ISO 7388 passar för kona-storlek 50	308830 50
Dragtapp 45° tätad passar för konor 50	308760 50
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 9 mm	308906 9
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 10 mm	308901 10
Momentinsats för dragtapp enligt DIN 69872 passar för kona-storlek 50	308810 50
ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 4,5 mm	309425 4,5
ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn- Ø d 8 mm	308922 8
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 4 mm	308920 4
Momentinsats för dragtapp enligt ISO 7388 passar för kona-storlek 50	308812 50
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 3 mm	308920 3
ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn- Ø d 3 mm	308922 3
	309165

ER-spännstångsats 10 delar 1-10 mm med tätning och munstycken

ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 1 mm	308901 1
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 6 mm	308920 6
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 5 mm	308906 5
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 5 mm	308921 5
Dragtapp 45° tätad passar för konor 50	308765 50
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 10 mm	308906 10
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 4 mm	308921 4
Nyckel för dragtappar DIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 50	308820 50
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 3 mm	308906 3
ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 3,5 mm	309425 3,5
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 10 mm	308920 10
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 5 mm	308901 5
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 10 mm	308921 10
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 4 mm	308906 4
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 3 mm	308901 3
ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 9 mm	308922 9
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 2 mm	308920 2
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 9 mm	308920 9
ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 10 mm	308922 10
ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 5 mm	308922 5
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 5 mm	308920 5
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 6 mm	308906 6
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 8 mm	308921 8
ER-spännstångsats 10 delar 1-10 mm	309012

Dragtapp 60° tätad passar för konor 50	308785 50
ER-spännhylsa med tätning nom. spann-Ø d 7 mm	308921 7
ER-spännhylsa nom. spann-Ø d 8 mm	308901 8