



## Självspännande, högeffektiv borrhuck Spiro, Typ: 100/16



### Beställningsdata

Ordernummer	341010 100/16
GTIN	4019208196534
Artikelklass	39R

### Beskrivning

#### Utförande:

**Högeffektiv** trebackig borrhuck i precisionsutförande. Hög rundgångsnoggrannhet, nyckelfri, självspännande, hög spännkraft. Lossas lätt med handkraft. Förslitningsdelar härdade och utbytbara.

#### Användningsdata:

På hand- och pelarborrmaskiner, fräsar och svarvar för användning på borrhorn nr 342300–342850 eller direkt på maskinspindeln.

#### Norm:

**DIN 238**

### Teknisk beskrivning

Borrdorn	B 16
Borrhuvudlängd stängd	91,5 mm
Borrhuvudlängd öppen	80 mm
Typ	100/16
spännvidd	0,5 - 10 mm
Maximal diameter borrhucksdorn	15,733 mm
Utvändig Ø	43 mm
Produktslag	Borrhuck nyckelfri

