

HOLEX**Kraftspännchuck, BT 40, Ø D1: 32mm****Beställningsdata**

Ordernummer	302865 32
GTIN	4045197549082
Artikelklass	32A

Beskrivning**Utförande:**

- **Liten friktion tack vare nållager.**
- **Skyddad med korrosionsskyddsbeläggning.**
- **Damm- och vattentät.**
- **Mycket hög spännkraft förlänger utslitningstiden och ger högre ytkvalitet.**
- **Flexibel spännvidd tack vare spännhylsor.**
- **Spännkraft upp till 1000 Nm.**

Förklaringstext:

Invändiga axiella urtag förhindrar effektivt att verktyget glider.

Hög radiell styvhet genom upprepad fastspänning med plan anliggning förhindrar utsvängning och ger hög bearbetningsnoggrannhet samt lång verktygslivslängd

T-spåren tar upp olja och fett och garanterar därmed en säker överföring av vridmomentet

Hylsmuttern har mycket mjuk gång

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med cylinderskaft.

leveransinnehåll:

Inklusive hylsmutter.

Specialtillbehör:

Haknyckel nr 628400.

Dragtapp nr 308760 – 308795.

Spännhylsor nr 309566 – 309570.

Teknisk beskrivning

passande haknyckel nr 628400

68 / 75

Spännhylsa D ₁	32 mm
utkragningslängd A-mått	105 mm
Utvändig diameter för spännhylsa D	66 mm
fäste	BT 40
Hållare norm	ISO 7388-2
Hållare norm	JIS B6339
Form	AD
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 6,3 vid 15000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 5 µm
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Kraftspännchuck

Tillbehör

Dragtapp 90°tätad passar för konor 40	308790 40
Spännhylsa för kraftspännchuck nom. spänn-Ø d 14 mm	309576 14
Dragtapp 90°tätad passar för konor 40	308795 40
Spännhylsa för kraftspännchuck nom. spänn-Ø d 6 mm	309576 6
Dragtapp 60°tätad passar för konor 40	308785 40
Haknycklarmed hake för mutterytter-Ø 68/75 mm	628400 68/75
Spännhylsa för kraftspännchuck nom. spänn-Ø d 20 mm	309576 20
Spännhylsa för kraftspännchuck nom. spänn-Ø d 25 mm	309576 25
Spännhylsa för kraftspännchuck nom. spänn-Ø d 16 mm	309576 16
Spännhylsa för kraftspännchuck nom. spänn-Ø d 8 mm	309576 8
Spännhylsa för kraftspännchuck nom. spänn-Ø d 10 mm	309576 10
Dragtapp 45°tätad passar för konor 40	308765 40
Spännhylsa för kraftspännchuck nom. spänn-Ø d 12 mm	309576 12
Dragtapp 45°tätad passar för konor 40	308760 40