



ER-hylschuckar Form ADB, BT 40 kort, för ER-spännhylsstorlek: 32



Beställningsdata

Ordernummer	302760 32
GTIN	4250122612285
Artikelklass	36E

Beskrivning

Utförande:

Utvändig och invändig kona slipad.
Alla skaft brunerade.

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med cylinderskaft i spännhylsor enligt **DIN 6499-form A och form B**.

leveransinnehåll:

Inklusive ER-hylsmutter.

Specialtillbehör:

ER-spänntänger nr 308881 – 309434. ER-chucknyckel nr 309680– 309745 resp. nr 613300.
Dragtappar (AB) nr 308760 – 308806, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835.

OBS!:

Passande hylsmutter nr 309580 eller 309610.

Bearbetningsstrategi: HSC

spännvidd: 2 - 20 mm

utkragningslängd A-mått: 70 mm

Utvändig-Ø D: 50 mm

Reserv ER-spännmutter: 32

ER-chucknyckel: 32

Teknisk beskrivning

ER-chucknyckel	32
För ER-spännhylsor	32

spännvidd	2 - 20 mm
utkragningslängd A-mått	70 mm
Reserv ER-spännmutter	32
Utvändig-Ø D	50 mm
fäste	BT 40 kort
Hållare norm	ISO 7388-2
Hållare norm	JIS B6339
Form	ADB
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 6,3 vid 20000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HSC
Produktslag	Spänntångchuck

Tillbehör

ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 12 mm	308981 12
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 4 mm	308981 4
ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 6 mm	309002 6
ER-spänntångsats 18 delar 3-20 mm	309280
Dragtapp 45° tätad passar för konor 40	308765 40
ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 6 mm	309432 6
ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 8 mm	309002 8
Momentinsats för dragtapp enligt ISO 7388 passar för kona-storlek 40	308812 40
Dragtapp 90° tätad passar för konor 40	308795 40
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 17 mm	309000 17
	309002 12

ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn-
Ø d 12 mm

ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 18 mm	308981 18
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 7 mm	308986 7
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 9 mm	309000 9
ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn- Ø d 5 mm	309002 5
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 6 mm	308986 6
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 11 mm	308986 11
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 17 mm	308981 17
ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 11 mm	309432 11
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 4 mm	309001 4
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 12 mm	309001 12
ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 10 mm	309432 10
ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn- Ø d 7 mm	309002 7
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 18 mm	308986 18
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 19 mm	308981 19
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 13 mm	309001 13
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 8 mm	308981 8
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 5 mm	309001 5
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 13 mm	309000 13
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 15 mm	309000 15
Dragtapp Hurco 90° med passning och hål tätad passar för konor 40	308806 40
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 5 mm	308986 5
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 16 mm	309000 16
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 16 mm	308986 16
ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn- Ø d 4 mm	309002 4

ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn- Ø d 19 mm	309002 19
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 3 mm	309000 3
Dragtapp 45° tätad passar för konor 40	308760 40
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 9 mm	308981 9
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 17 mm	308986 17
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 9 mm	308986 9
Dragtapp 90° tätad passar för konor 40	308790 40
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 19 mm	309000 19
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 20 mm	309001 20
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 17 mm	309001 17
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 6 mm	309000 6
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 3 mm	309001 3
ER-spännstångsats 18 delar 3-20 mm med tätning och munstycken	309285
ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 4,5 mm	309432 4,5
Nyckel för dragtappar ISO 7388 passar för kona-storlek 40	308830 40
ER-chucknyckel för ER-hylschuckar 32	309680 32
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 14 mm	308981 14
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 14 mm	309001 14
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 11 mm	309000 11
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 15 mm	308981 15
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 20 mm	309000 20
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 15 mm	309001 15
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 14 mm	308986 14
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 13 mm	308986 13
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 19 mm	309001 19
ER-spännstångsats 15 delar 2-16 mm	309240
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 8 mm	309001 8

ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 12 mm	309432 12
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 18 mm	309000 18
ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn- Ø d 18 mm	309002 18
Momentinsats för dragtapp enligt DIN 69872 passar för kona-storlek 40	308810 40
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 13 mm	308981 13
ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 8 mm	309432 8
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 12 mm	308986 12
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 14 mm	309000 14
ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn- Ø d 16 mm	309002 16
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 5 mm	308981 5
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 4 mm	309000 4
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 7 mm	309001 7
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 7 mm	308981 7
ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn- Ø d 9 mm	309002 9
ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn- Ø d 13 mm	309002 13
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 11 mm	309001 11
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 16 mm	308981 16
Dragtapp Hurco 45° med passning tätad passar för konor 40	308802 40
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 11 mm	308981 11
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 10 mm	308981 10
ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn- Ø d 20 mm	309002 20
ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 7 mm	309432 7
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 8 mm	309000 8

Dragtapp Hurco 45° med hål och passning tätad passar för konor 40	308801 40
ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 17 mm	309002 17
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 16 mm	309001 16
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 10 mm	308986 10
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 6 mm	308981 6
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 15 mm	308986 15
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 20 mm	308981 20
ER-spänntångsats 18 delar 3-20 mm	309024
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 9 mm	309001 9
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 4 mm	308986 4
ER-spänntångsats 18 delar 3-20 mm med tätning	309284
Nyckel för dragtappar DIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 40	308820 40
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 10 mm	309000 10
ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 11 mm	309002 11
ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 9 mm	309432 9
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 18 mm	309001 18
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 3 mm	308981 3
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 7 mm	309000 7
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 3 mm	308986 3
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 10 mm	309001 10
Dragtapp 60° tätad passar för konor 40	308785 40
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 12 mm	309000 12
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 19 mm	308986 19
ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 3 mm	309002 3
ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 10 mm	309002 10

ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn- Ø d 14 mm	309002 14
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 5 mm	309000 5
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 8 mm	308986 8
ER-spänntångsats 8 delar, 4–16, 20 mm med tätning	309026
ER-spännhylsa med tätning och munstycken nom. spänn- Ø d 15 mm	309002 15
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 6 mm	309001 6
ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 20 mm	308986 20