



Självspännande, högeffektiv borrhuck Spiro, Typ: 130



Beställningsdata

Ordernummer	341010 130
GTIN	4019208009421
Artikelklass	39R

Beskrivning

Utförande:

Högeffektiv trebackig borrhuck i precisionsutförande. Hög rundgångsnoggrannhet, nyckelfri, självspännande, hög spännkraft. Lossas lätt med handkraft. Förslitningsdelar härdade och utbytbara.

Användningsdata:

På hand- och pelarborrmaskiner, fräsar och svarvar för användning på borrhörn nr 342300–342850 eller direkt på maskinspindeln.

Norm:

DIN 238

Teknisk beskrivning

Borrhuvudlängd stängd	103 mm
Borrhuvudlängd öppen	90,5 mm
Typ	130
spännvidd	1 - 13 mm
Borrhörn	B 16
Maximal diameter borrhucksdorn	15,733 mm
Utvändig Ø	50 mm
Produktslag	Borrhuck nyckelfri

