

**Industriborste, mjuk Elaston, Längd: 600mm****Beställningsdata**

Ordernummer	087520 600
GTIN	4250560509482
Artikelklass	08R

**Beskrivning****Utförande:**

Trärygg med skafthål Ø 24 mm. För grövre smuts, våtstark, extremt hållbar.

**Teknisk beskrivning**

Användningsområde – nedsmutsning	för grövre föroreningar, extremt hållbar
fukthärdig	ja
Skaftsystem	skafthål
Stommens bredd	600 mm
Stommens material	trärygg
Beläggning	Elaston
Borstfärg	röd
Borstform	fullbestyckad
med skrapplåt	nej
lämplig för skaft-Ø	24 mm
Produktslag	Borste

---

## Tillbehör

Teleskopskaft, längdinställbart SK-grundhållare /  
reducering-Ø 24 mm

087537 24

Kvastskafthållare universell lämplig för skaft-Ø 24-28 mm

087539 24-28

Borst-/maskinskaft, sats10 delar SK-grundhållare /  
reducering-Ø 24 mm

087535 24