

**HOLEX****Dragtapp 90° tätad, med hål, passar för konor: 50****Beställningsdata**

Ordernummer	308795 50
GTIN	4045197532794
Artikelklass	32Z

**Beskrivning****Beskrivning:**

Verktøjshållaren dras fast i spindeln via dragtapparna på spindelns spänngripare. Dragtappar finns i olika utföranden. De utgör en viktig länk mellan maskinen och verktyget. Kraven på dragtapparnas noggrannhet, hållfasthet och tillförlitlighet är höga.

**Användningsdata:**

För verktyg med koniskt skaft **DIN 69871 och JIS B 6339** (MAS-BT), **utom storlek 30.**

**OBS!:**

**Tätad** – med O-ring.

Motsvarande lämplig chucknyckel och nyckelvidder finns i vår eShop.

Se noga till att åtdragningsmomentet är det rätta vid montering av AB.

**Teknisk beskrivning**

L <sub>1</sub>	45 mm
gängaM	M24
max. åtdragningsmoment	150 Nm
passar för konor	50
totallängd L	85 mm
Huvud-Ø D <sub>1</sub>	23 mm
Kragdiameter D	38 mm
passar för konor med färgkod	SK 50

nyckelvidd	30 mm
Hålegenskap	med hål
Dragtapp norm	MAS 403
Produktslag	Dragtappar

---

## Tillbehör

Nyckel för dragtapparDIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 50	308825 50
Nyckel för dragtapparDIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 50	308820 50
Nyckel för dragtapparISO 7388 passar för kona-storlek 50	308830 50