



## Pappersmaskeringstejpsats, Breddxlängd (mm×m): 50X50



### Beställningsdata

Ordernummer	083645 50X50
GTIN	4005801208538
Artikelklass	08M

### Beskrivning

#### Utförande:

**tesakrepp® 4329** är en **svagt kräppad** tunn och **flexibel pappersmaskeringstejp**, har hög våtsliphållfasthet och god **lack- och spackelfasthållning**. Därutöver lämpar den sig också för allmänna **maskerings- och lackeringsarbeten** vid temperaturbelastningar upp till 70 °C.

#### OBS!:

Den angivna minsta hållbarhetstiden för tesa® produkter förutsätter att föreskrivna lagringsriktlinjer följs.

### Teknisk beskrivning

Bredd	50 mm
tillverkarens beteckning	tesakrepp® 4329
Tjocklek	0,13 mm
Färg	gulaktig
Längd	50 m
Elasticitet	10 %

Liner finns	nej
Antal tejper	6
Draghållfasthet	0,33 N/mm
Häftmassa	naturgummi
temperaturbeständig upp till	70 °C
Lager luftfuktighet	50 - 70 %
lagringstemperatur	15 - 35 °C
anmärkning	handavrivningsbar
anmärkning	återupplösbar
anmärkning	skrivbar
Hållarmaterial	Papper
Limstyrka på stål	0,28 N/mm
Användning	Täckarbeten
Slag av tejp	Enkelsidig
Produktslag	Tejp