



## OZ-hylschuckar Form ADB, BT 40 A = 70, spännvidd: 2-25 mm



### Beställningsdata

Ordernummer	302880 2-25
GTIN	4250122612087
Artikelklass	36E

### Beskrivning

#### Utförande:

Utvändig och invändig kona slipad.

Lagrad spännmutter för högre gripförmåga och bättre rundgång.

#### Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med cylinderskaft i spännhylsor enligt **DIN 6388-form A och B.**

#### leveransinnehåll:

Inklusive OZ-hylsmutter.

#### Specialtillbehör:

Dragappar (AB) nr 308760 – 308806, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835, OZ-spännhylsor nr 309540 – 309565, haknyckel nr 628400.

Bearbetningsstrategi: HSC

utkragningenslängd A-mått: 70 mm

Utvändig-Ø D: 60 mm

Lös hylsmutter nr 309670: 2 - 25

passande haknyckel nr 628400: 58/62

### Teknisk beskrivning

Lös hylsmutter nr 309670	2 - 25
passande haknyckel nr 628400	58/62
utkragningenslängd A-mått	70 mm
spännvidd	2 - 25 mm

Utvändig-Ø D	60 mm
fäste	BT 40 A = 70
Hållare norm	ISO 7388-2
Hållare norm	JIS B6339
Form	ADB
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 6,3 vid 15000 min <sup>-1</sup>
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HSC
Produktslag	Spänntångchuck

## Tillbehör

Dragtapp Hurco 45° med passning tätad passar för konor 40	308802 40
Momentinsats för dragtapp enligt DIN 69872 passar för konor 40 SK	308810 40
Nyckel för dragtappar DIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för konor 40 SK	308820 40
Specialdragtapp, utan innergånga tätad passar för konor 40	308720 40
Dragtappar tätad passar för konor 40	308660 40
Dragtapp 90° tätad passar för konor 40	308795 40
Specialdragtapp, utan innergånga tätad passar för konor 40	308700 40
Dragtappar Mori-Seiki, tätad, form A (L1 = 29 mm) passar för konor 40	308630 40
Dragtapp Hurco 90° med passning och hål tätad passar för konor 40	308806 40
Specialdragtapp passar för konor 40	308740 40
Dragtapp 45° tätad passar för konor 40	308765 40
Dragtappar tätad, form B passar för konor 40	308620 40

Dragtappar Form B passar för konor 40	308640 40
Dragtapp Hurco 45° med hål och passning tätad passar för konor 40	308801 40
Dragtapp, 18CrNiMo7 tätad, form B passar för konor 40	308615 40
Dragtapp, 18CrNiMo7 Form A passar för konor 40	308605 40
Dragtappar Mazak, tätad, form A passar för konor 40M	308670 40M
Dragtapp 90° tätad passar för konor 40	308790 40
Momentinsats för dragtapp enligt ISO 7388 passar för konor 40 SK	308812 40
Dragtappar Mori-Seiki, tätad, form A (L1 = 26 mm) passar för konor 40	308625 40
Dragtapp 60° tätad passar för konor 40	308785 40
Dragtappar tätad passar för konor 40	308635 40
Haknycklar med hake för mutterytter-Ø 58/62 mm	628400 58/62
Nyckel för dragtappar ISO 7388 passar för konor 40 SK	308830 40
Dragtapp 45° tätad passar för konor 40	308760 40
Dragtappar tätad, form B passar för konor 40	308650 40
Dragtappar tätad, form A passar för konor 40	308610 40
Dragtappar Form A passar för konor 40	308600 40