

**ER-hylschuckar Form ADB, BT 50 kort, För ER-spännhylsor: 40 ER****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 302820 40     |
| GTIN         | 4250122615477 |
| Artikelklass | 36E           |

**Beskrivning****Utförande:**

Utvändig och invändig kona slipad.  
Alla skaft brunerade.

**Användningsdata:**

För fastspänning av verktyg med cylinderskaft i spännhylsor enligt **DIN 6499-form A och form B**.

**leveransinnehåll:**

Inklusive ER-hylsmutter.

**Specialtillbehör:**

ER-spänntänger nr 308881 – 309434. ER-chucknyckel nr 309680– 309745 resp. nr 613300.  
Dragtappar (AB) nr 308760 – 308806, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835.

**OBS!:**

Passande hylsmutter nr 309580 eller 309610.

Bearbetningsstrategi: HSC

spännvidd: 3 - 26 mm

utkragningslängd A-mått: 80 mm

Utvändig-Ø D: 63 mm

Reserv ER-spännmutter: 40

ER-chucknyckel: 40

**Teknisk beskrivning**

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Reserv ER-spännmutter | 40        |
| spännvidd             | 3 - 26 mm |

|                                    |                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| För ER-spännhylsor                 | 40                                |
| ER-chucknyckel                     | 40                                |
| utkragningslängd A-mått            | 80 mm                             |
| Utvändig-Ø D                       | 63 mm                             |
| fäste                              | BT 50 kort                        |
| Hållare norm                       | ISO 7388-2                        |
| Hållare norm                       | JIS B6339                         |
| Form                               | ADB                               |
| Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 6,3 vid 20000 min <sup>-1</sup> |
| Rundgångsnoggrannhet               | ≤ 3 µm                            |
| Bearbetningsstrategi               | HSC                               |
| Produktslag                        | Spänntångchuck                    |

## Tillbehör

|  |           |
|--|-----------|
| Dragtapp 60° tätad passar för konor 50   | 308785 50 |
| ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation<br>nom. spänn-Ø d 16 mm | 309434 16 |
| ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation<br>nom. spänn-Ø d 8 mm  | 309434 8  |
| ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 10 mm   | 309040 10 |
| ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 23 mm   | 309040 23 |
| ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 25 mm   | 308990 25 |
| ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 21 mm   | 308990 21 |
| ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 24 mm   | 309040 24 |
| ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 21 mm   | 309040 21 |
| ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 13 mm   | 308990 13 |
| Dragtapp 90° tätad passar för konor 50   | 308790 50 |
| ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 11 mm   | 309040 11 |

|  |           |
|--|-----------|
| ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 18 mm                             | 308992 18 |
| ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 8 mm                              | 308992 8  |
| ER-spänntång HP med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 20 mm            | 309381 20 |
| ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 6 mm  | 309379 6  |
| ER-spänntång HP med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 12 mm            | 309381 12 |
| ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 17 mm   | 309040 17 |
| ER-spänntång HP med tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 10 mm            | 309381 10 |
| Momentinsats för dragtapp enligt DIN 69872 passar för konor 50 SK          | 308810 50 |
| ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 7 mm  | 308990 7  |
| ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 9 mm | 309434 9  |
| ER-spänntångsats 23 delar 4-26 mm  | 309320    |
| Dragtapp 45° tätad passar för konor 50                                     | 308765 50 |
| ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 7 mm  | 309379 7  |
| ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 10 mm   | 308990 10 |
| ER-spänntång HP med tätning nom. spänn-Ø d 22 mm                           | 309380 22 |
| ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 20 mm                                       | 309379 20 |
| ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 22 mm   | 309040 22 |
| ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 6 mm  | 309040 6  |
| ER-spänntång HP med tätning nom. spänn-Ø d 18 mm                           | 309380 18 |
| ER-spänntångsats 23 delar 4-26 mm  | 309028    |
| ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 14 mm   | 309040 14 |
| ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 4 mm  | 309040 4  |
| ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 10 mm                                       | 309379 10 |
| ER-spänntång HP med tätning nom. spänn-Ø d 10 mm                           | 309380 10 |
| ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 12 mm                             | 308992 12 |
| ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 9 mm  | 309040 9  |

|   |           |
|---|-----------|
| ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation<br>nom. spänn-Ø d 6 mm | 309434 6  |
| ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 7 mm   | 309040 7  |
| ER-spänntång HP med tätning och munstycken nom.<br>spänn-Ø d 25 mm            | 309381 25 |
| ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 5 mm   | 309379 5  |
| ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 4 mm   | 308990 4  |
| ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 18 mm  | 309040 18 |
| ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 25 mm  | 309040 25 |
| ER-chucknyckel för ER-hylschuckar 40  | 309680 40 |
| ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 16 mm  | 309379 16 |
| ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 11 mm  | 309379 11 |
| ER-spänntång HP med tätning nom. spänn-Ø d 20 mm                              | 309380 20 |
| ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 11 mm  | 308990 11 |
| ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 21 mm  | 309379 21 |
| ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 20 mm  | 309040 20 |
| ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 9 mm   | 309379 9  |
| ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 19 mm  | 309379 19 |
| ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 14 mm  | 308990 14 |
| ER-spänntång HP med tätning nom. spänn-Ø d 12 mm                              | 309380 12 |
| ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 16 mm                                | 308992 16 |
| ER-spänntång HP med tätning nom. spänn-Ø d 25 mm                              | 309380 25 |
| ER-spänntång HP med tätning och munstycken nom.<br>spänn-Ø d 16 mm            | 309381 16 |
| Dragtapp 45° tätad passar för konor 50  | 308760 50 |
| ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 5 mm   | 308990 5  |
| ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 24 mm  | 309379 24 |
| ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 8 mm   | 309379 8  |
| ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 15 mm  | 309040 15 |
| ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 8 mm   | 308990 8  |

|  |           |
|--|-----------|
| ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 16 mm   | 308990 16 |
| ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 12 mm   | 309040 12 |
| ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 15 mm   | 308990 15 |
| ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 4 mm  | 309379 4  |
| ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 14 mm                                 | 308992 14 |
| Nyckel för dragtappar ISO 7388 passar för konor 50 SK                          | 308830 50 |
| ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 13 mm   | 309379 13 |
| ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 20 mm                                 | 308992 20 |
| ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 22 mm   | 309379 22 |
| ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 26 mm   | 309379 26 |
| ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 23 mm   | 308990 23 |
| ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation<br>nom. spänn-Ø d 14 mm | 309434 14 |
| ER-spänntång HP med tätning nom. spänn-Ø d 6 mm                                | 309380 6  |
| ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 13 mm   | 309040 13 |
| ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 17 mm   | 309379 17 |
| ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 10 mm                                 | 308992 10 |
| ER-spänntång HP med tätning nom. spänn-Ø d 14 mm                               | 309380 14 |
| ER-spänntång HP med tätning nom. spänn-Ø d 16 mm                               | 309380 16 |
| ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation<br>nom. spänn-Ø d 10 mm | 309434 10 |
| ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 24 mm   | 308990 24 |
| ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 6 mm                                  | 308992 6  |
| ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 12 mm   | 308990 12 |
| ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 3 mm  | 309379 3  |
| ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 6 mm  | 308990 6  |
| Momentinsats för dragtapp enligt ISO 7388 passar för<br>konor 50 SK            | 308812 50 |
| ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 26 mm   | 308990 26 |
| ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 5 mm  | 309040 5  |

|  |           |
|--|-----------|
| ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 20 mm   | 308990 20 |
| ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 15 mm   | 309379 15 |
| Dragtapp 90° tätad passar för konor 50   | 308795 50 |
| ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 25 mm                                   | 308992 25 |
| ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 18 mm   | 309379 18 |
| ER-spänntång HP med tätning nom. spänn-Ø d 8 mm                                  | 309380 8  |
| ER-spännhylsa med tätning nom. spänn-Ø d 22 mm                                   | 308992 22 |
| Nyckel för dragtappar DIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för konor 50 SK | 308820 50 |
| ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 22 mm   | 308990 22 |
| ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 25 mm   | 309379 25 |
| ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 17 mm   | 308990 17 |
| ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 26 mm   | 309040 26 |
| ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 18 mm   | 308990 18 |
| ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 19 mm   | 308990 19 |
| ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 14 mm   | 309379 14 |
| ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 12 mm      | 309434 12 |
| ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 8 mm  | 309040 8  |
| ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 23 mm   | 309379 23 |
| ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 16 mm   | 309040 16 |
| ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 19 mm   | 309040 19 |
| ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 9 mm  | 308990 9  |
| ER-spänntång HP nom. spänn-Ø d 12 mm   | 309379 12 |