

HOLEX**Dragtapp Hurco 45° med passning tätad, passar för konor: 40****Beställningsdata**

Ordernummer	308802 40
GTIN	4045197644602
Artikelklass	32Z

Beskrivning**Beskrivning:**

Verktygshållaren dras fast i spindelns via dragtapparna på spindelns spänngripare. Dragtappar finns i olika utföranden. De utgör en viktig länk mellan maskinen och verktyget. Kraven på dragtapparnas noggrannhet, hållfasthet och tillförlitlighet är höga.

Användningsdata:

För verktyg med koniskt skaft **DIN 69871 och JIS B 6339** (MAS-BT), **utom storlek 30.**

OBS!:

Tätad – med O-ring.

Motsvarande lämplig chucknyckel och nyckelvidder finns i vår eShop.

Se noga till att åtdragningsmomentet är det rätta vid montering av AB.

Teknisk beskrivning

totallängd L	57,15 mm
max. åtdragningsmoment	50 Nm
L ₁	32 mm
Huvud-Ø D ₁	15 mm
gängaM	M16
passar för konor med färgkod	SK 40
Kragdiameter D	23 mm
passar för konor	40

nyckelvidd	19 mm
Dragtapp norm	MAS 403
Produktslag	Dragtappar

Tillbehör

Nyckel för dragtapparDIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 40	308820 40
Nyckel för dragtapparDIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 40	308825 40