


3M**Aluminiumtejp, Bredd×längd (mm×m): 38X50**

Beställningsdata

Ordernummer	083635 38X50
GTIN	2050001661425
Artikelklass	08M

Beskrivning

Utförande:

Tejpen av mjukaluminium är lämplig för galvanisering, har stark värme- och ljusreflexion och är klimat- och kemikaliebeständig.

3M™ 431 har utomordentliga tätningsegenskaper tack vare en god fuktavskärmning och kan utan problem användas i långtidstillämpningar.

OBS!:

Den angivna minsta hållbarhetstiden för 3M™-produkter förutsätter att föreskrivna lagringsriktlinjer följs.

Teknisk beskrivning

tillverkarens beteckning	431
Tjocklek	0,09 mm
Längd	50 m
Bredd	38 mm
Färg	silver
Draghållfasthet	3,38 N/mm

Elasticitet	5 %
temperaturbeständig upp till	-55 - 155 °C
Hållarmaterial	Aluminium
Minsta hållbarhet	12 månad
lagringstemperatur	20 °C
anmärkning	UV-beständig
anmärkning	fuktbeständig
Slag av tejp	Enkelsidig
Häftmassa	Akryl
Liner finns	nej
Lager luftfuktighet	50 %
Användning	Omslutning
Användning	Maskering
Användning	Tätning
Användning	Kantning
Användning	Avskärmning
Limstyrka på stål	0,44 N/mm
Produktslag	Tejp