

**ER-spännhylsa, ER 16, nom. spänn-Ø d: 2mm****Beställningsdata**

Ordernummer	308920 2
GTIN	4045197151117
Artikelklass	32Z

Beskrivning**Utförande:**

Helt härdade och slipade. Polerad.

OBS!:

Spännhylsor ER16, ER25 och ER32 utan tätning finns också i tumdimensioner via eShop.

Hylsans **kollapsabilitet** är **alltid upp till 1 mm på diametern**, t.ex. Ø 10–9 mm, **utom för Ø 1, 1,5 och 2 (endast 0,5 mm)**.

Teknisk beskrivning

nom. spänn-Ø d	2 mm
fäste	ER 16
Norm	ISO 15488-B
Rundgångsnoggrannhet	≤ 10 µm
Typ	426 E
Utvändig-Ø D	17 mm
totallängd L	27,5 mm
Produktslag	Spännhylsa

