

**ER-spännhylsa med tätning och munstycken, ER 16, nom. spänn-Ø d: 3mm****Beställningsdata**

Ordernummer	308922 3
GTIN	4045197644985
Artikelklass	32Z

Beskrivning**Utförande:**

Helt härdade och slipade. Polerad.

Tätade utföranden med munstycken endast för nominell Ø.

Teknisk beskrivning

nom. spänn-Ø d	3 mm
fäste	ER 16
Norm	ISO 15488-A
Rundgångsnoggrannhet	≤ 10 µm
Typ	425 E
Utvändig-Ø D	17 mm
totalängd L	27,5 mm
Produktslag	Spännhylsa

