



Kombidorn Form ADB, BT 40 kort, Dorndiameter d1: 32mm



Beställningsdata

Ordernummer	302900 32
GTIN	4250122614005
Artikelklass	36E

Beskrivning

Utförande:

Skaft, tappar och anliggningsytor vid kragen är slipade
Alla skaft brunerade.

Användningsdata:

Med kil för fräsar med kilspår, t.ex. DIN 841.

Med medbringarring för fräsar med krysspår DIN 1880 och fräshuvuden DIN 1830.

leveransinnehåll:

Inklusive kil, medbringarring och låsskruv.

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308760 – 308802. Specialnyckel nr 309840.

OBS!:

Invändig kylning möjlig med passande åtdragningsskruv nr 309861.

Teknisk beskrivning

Lös medbringarring nr 309870	32
passande specialnyckel nr 309840	32
utkragningsslängd A-mått	60 mm
Dorndiameter d ₁	32 mm
Utvändig-Ø D	58 mm
Lös fräslåsskruv nr 309860 / 309861	32
fäste	BT 40 kort

Norm	DIN 6358
Hållare norm	ISO 7388-2
Hållare norm	JIS B6339
Form	ADB
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 6,3 vid 15000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 5 µm
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Påsticksdorn för fräs

Tillbehör

Dragtapp 45°tätad passar för konor 40	308765 40
Dragtapp 90°tätad passar för konor 40	308795 40
Specialnyckel för dorn-Ø 32 mm	309840 32
Fräslåsskruv för dorn-Ø 32 mm	309860 32
Dragtapp Hurco 45° med passningtätad passar för konor 40	308802 40
Medbringarring för dorn-Ø 32 mm	309870 32
Dragtapp 45°tätad passar för konor 40	308760 40
Dragtapp Hurco 45° med 4 mm hål och passningtätad passar för konor 40	308801 40
Dragtapp 90°tätad passar för konor 40	308790 40
Dragtapp Hurco 90° med passning och håltätad passar för konor 40	308806 40
Dragtapp 60°tätad passar för konor 40	308785 40