



## Kombidorn Form ADB, BT 40 kort, Dorndiameter d1: 40mm



### Beställningsdata

Ordernummer	302900 40
GTIN	4250122614029
Artikelklass	36E

### Beskrivning

#### Utförande:

Skaft, tappar och anliggningsytor vid kragen är slipade  
Alla skaft brunerade.

#### Användningsdata:

**Med kil** för fräsar med kilspår, t.ex. DIN 841.

**Med medbringarring** för fräsar med krysspår DIN 1880 och fräshuvuden DIN 1830.

#### leveransinnehåll:

Inklusive kil, medbringarring och låsskruv.

#### Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308760 – 308802. Specialnyckel nr 309840.

#### OBS!:

Invändig kylning möjlig med passande åtdragningsskruv nr 309861.

### Teknisk beskrivning

passande specialnyckel nr 309840	40
utkragningenslängd A-mått	60 mm
Dorndiameter d <sub>1</sub>	40 mm
Lös medbringarring nr 309870	40
Utvändig-Ø D	70 mm
Lös fräslåsskruv nr 309860 / 309861	40
fäste	BT 40 kort

Norm	DIN 6358
Hållare norm	ISO 7388-2
Hållare norm	JIS B6339
Form	ADB
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 6,3 vid 15000 min <sup>-1</sup>
Rundgångsnoggrannhet	≤ 5 µm
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Påsticksdorn för fräs

## Tillbehör

Dragtapp 45°tätad passar för konor 40	308765 40
Dragtapp 90°tätad passar för konor 40	308790 40
Dragtapp Hurco 45° med 4 mm hål och passningtätad passar för konor 40	308801 40
Dragtapp 45°tätad passar för konor 40	308760 40
Dragtapp 60°tätad passar för konor 40	308785 40
Specialnyckel för dorn-Ø 40 mm	309840 40
Dragtapp Hurco 90° med passning och håltätad passar för konor 40	308806 40
Medbringarring för dorn-Ø 40 mm	309870 40
Dragtapp 90°tätad passar för konor 40	308795 40
Fräslåsskriv för dorn-Ø 40 mm	309860 40
Dragtapp Hurco 45° med passningtätad passar för konor 40	308802 40