

**3M****Isoleringsband, 19 mm×25 m, Färg: BLACK****Beställningsdata**

Ordernummer	083654 BLACK
GTIN	4054596615373
Artikelklass	08M

**Beskrivning****Utförande:**

**3M™ Temflex® 165** är en **.universellt användbar mjuk PVC-isoleringsstejp**. Svårantändlig. Självsläckande, god beständighet mot olja och lösningsmedel.

**Användningsdata:**

För isolering, buntning, fastsättning och färgmarkering.

**OBS!:**

Den angivna minsta hållbarhetstiden för 3M™-produkter förutsätter att föreskrivna lagringsriktlinjer följs.

**Teknisk beskrivning**

Längd	25 m
Tjocklek	0,15 mm
tillverkarens beteckning	3M® Temflex® 165
Bredd	19 mm
Färg	svart

lagringstemperatur	20 - 23 °C
Hållarmaterial	PVC-folie
Användning	Märkning
Användning	Fastsättning
Användning	Isolering
Användning	Märkning
Användning	Buntning
Draghållfasthet	2 N/mm
Limstyrka på stål	0,2 N/mm
Lager luftfuktighet	50 - 60 %
Elasticitet	200 %
Liner finns	nej
temperaturbeständig upp till	90 °C
Slag av tejp	Enkelsidig
Produktnamnsattribut	19 mm×25 m
Produktslag	Tejp