

HOLEX**Dragtapp 90° tätad, utan hål, passar för konor: 50****Beställningsdata**

Ordernummer	308790 50
GTIN	4045197377883
Artikelklass	32Z

Beskrivning**Beskrivning:**

Verktøjshållaren dras fast i spindeln via dragtapparna på spindelns spänngripare. Dragtappar finns i olika utföranden. De utgör en viktig länk mellan maskinen och verktyget. Kraven på dragtapparnas noggrannhet, hållfasthet och tillförlitlighet är höga.

Användningsdata:

För verktyg med koniskt skaft **DIN 69871 och JIS B 6339** (MAS-BT), **utom storlek 30.**

OBS!:

Tätad – med O-ring.

Motsvarande lämplig chucknyckel och nyckelvidder finns i vår eShop.

Se noga till att åtdragningsmomentet är det rätta vid montering av AB.

Teknisk beskrivning

Huvud-Ø D ₁	23 mm
passar för konor med färgkod	SK 50
L ₁	45 mm
passar för konor	50
Kragdiameter D	38 mm
gängaM	M24
max. åtdragningsmoment	150 Nm
totallängd L	85 mm

nyckelvidd	30 mm
Hålegenskap	utan hål
Dragtapp norm	MAS 403
Produktslag	Dragtappar

Tillbehör

Nyckel för dragtapparDIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 50	308825 50
Nyckel för dragtapparISO 7388 passar för kona-storlek 50	308830 50
Nyckel för dragtapparDIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 50	308820 50