

**Industriborste, mjuk Elaston, Längd: 800mm****Beställningsdata**

Ordernummer	087520 800
GTIN	4250560509512
Artikelklass	08R

Beskrivning**Utförande:**

Trärygg med skafthål Ø 24 mm. För grövre smuts, våtstark, extremt hållbar. Med påskruvad tung metallskaftställare.

Teknisk beskrivning

fukthärdig	ja
Borstfärg	röd
Beläggning	Elaston
Stommens bredd	800 mm
Skaftsystem	tung skafthållare av metall påskruvad
Borstform	fullbestyckad
Stommens material	trärygg
med skrapplåt	nej
Användningsområde – nedsmutsning	för grövre föroreningar, extremt hållbar
lämplig för skaft-Ø	24 mm
Produktslag	Borste

Tillbehör

Borst-/maskinskaft, sats10 delar SK-grundhållare /
reducering-Ø 24 mm

087535 24