



Självspännande borrchuck Supra, Typ: 10/16



Beställningsdata

Ordernummer	341400 10/16
GTIN	4019208189772
Artikelklass	39R

Beskrivning

Utförande:

Industriutförande

Med borrchuckdorn DIN 238

Användningsdata:

För pelarborrmaskiner.

För montering på borrdorn nr 342300–342887 eller direkt på maskinspindel.

Teknisk beskrivning

Maximal diameter borrchucksdorn	15,733 mm
Borrdorn	B 16
Typ	10/16
Borrhuvudlängd stängd	89,1 mm
spännvidd	0 - 10 mm
Utvändig Ø	40,2 mm
Produktslag	Borrchuck nyckelfri