



Självspännande borrchuck Supra, Typ: 13/12



Beställningsdata

Ordernummer	341400 13/12
GTIN	4019208018546
Artikelklass	39R

Beskrivning

Utförande:

Industriutförande

Med borrchuckdorn DIN 238

Användningsdata:

För pelarborrmaskiner.

För montering på borrdorn nr 342300–342887 eller direkt på maskinspindel.

Teknisk beskrivning

Borrdorn	B 12
Typ	13/12
Borrhuvudlängd stängd	90 mm
spännvidd	1 - 13 mm
Maximal diameter borrchucksdorn	12,065 mm
Utvändig Ø	42,5 mm
Produktslag	Borrchuck nyckelfri