

**Pappersmaskeringstejpsats, Breddxlängd (mmxm): 19X50****Beställningsdata**

Ordernummer	083645 19X50
GTIN	4005801208446
Artikelklass	08M

**Beskrivning****Utförande:**

**tesakrepp® 4329** är en **svagt kräppad** tunn och **flexibel pappersmaskeringstejp**, har hög våtsliphållfasthet och god **lack- och spackelfasthållning**. Därutöver lämpar den sig också för allmänna **maskerings- och lackeringsarbeten** vid temperaturlastningar upp till 70 °C.

**OBS!:**

Den angivna minsta hållbarhetstiden för tesa® produkter förutsätter att föreskrivna lagringsriktlinjer följs.

**Teknisk beskrivning**

Bredd	19 mm
Längd	50 m
Tjocklek	0,13 mm
tillverkarens beteckning	tesakrepp® 4329
Färg	gulaktig
Hållarmaterial	Papper

anmärkning	återupplösbar
anmärkning	skrivbar
anmärkning	handavrivningsbar
Draghållfasthet	0,33 N/mm
Liner finns	nej
Lager luftfuktighet	50 - 70 %
temperaturbeständig upp till	70 °C
lagringstemperatur	15 - 35 °C
Elasticitet	10 %
Antal tejper	16
Häftmassa	naturgummi
Användning	Täckarbeten
Limstyrka på stål	0,28 N/mm
Slag av tejp	Enkelsidig
Produktslag	Tejp