



Självspännande borrchuck Supra med SKS, Typ: 10/12



Beställningsdata

Ordernummer	341455 10/12
GTIN	4019208069005
Artikelklass	39R

Beskrivning

Utförande:

Med spännkraftsäkring (SKS) för slagbormaskiner. För höger- och vänstergång.

Med borrchuckdorn DIN 238

Användningsdata:

För montering på borddorn nr 342300–342887 eller direkt på maskinspindeln.

Teknisk beskrivning

Borddorn	B 12
Maximal diameter borrchucksdorn	12,065 mm
Typ	10/12
spännvidd	0 - 10 mm
Borrhuvudlängd stängd	86,1 mm
Utvändig Ø	40,2 mm
Produktslag	Borrchuck nyckelfri