



Borrchuckar med nyckelfri låsning Extra RV Utförande i plast, Typ: 10-1/2



Beställningsdata

Ordernummer	342200 10-1/2
GTIN	4019208415000
Artikelklass	39R

Beskrivning

Utförande:

- **Nyckelfri borrhuck med självverkande radiallåsning. Ingen ytterligare låsning behövs (särskilt viktigt vid slagborrning).**
- **Mycket ergonomisk, lätt att använda, sexkant för skruvnycklar.**
- **Hög rundgångsnoggrannhet.**
- **Genomborrat utförande för höger- och vänsterrotation (gänga M5 eller M6).**

Utrustad med startskydd.

Teknisk beskrivning

Typ	10-1/2
spännvidd	1 - 10 mm
Borrhuvudlängd stängd	60,9 mm
maximal maskineffekt	1000 W
Utvändig Ø	42,7 mm
fäste	1/2-20 tum
Borrhuvudlängd öppen	55 mm
Nyckelfri låsning	ja
Produktslag	Borrhuck nyckelfri

