



Självspännande borrhuck Supra, Typ: 13-1/2



Beställningsdata

Ordernummer	341610 13-1/2
GTIN	4019208067704
Artikelklass	39R

Beskrivning

Utförande:

Industriutförande

Med invändig gänga. **Med spännkraftsäkring** för slagbormaskiner.

Användningsdata:

För pelarbormaskiner.

Skrivas fast på elektriska bormaskiner.

Teknisk beskrivning

Borrhuvudlängd stängd	83,3 mm
spännvidd	1 - 13 mm
Typ	13-1/2
Borrhuvudlängd öppen	76 mm
Utvändig Ø	42,8 mm
fäste	1/2-20 tum
Produktslag	Borrhuck nyckelfri