



Startset standard, för gänga M: M6



Beställningsdata

Ordernummer	082710 M6
GTIN	2050001739926
Artikelklass	04D

Beskrivning

Beskrivning:

Flytborren genererar via hårdmetallens polygonkontur friktionsvärme som plastificerar alla metalliska material. Därigenom kan en fast infästning skapas på bara några sekunder. Den ursprungliga materialtjockleken flerdubblas utan spånbildning.

Fördel:

- Stora kostnads- och tidsbesparingar jämfört med vanliga metoder (t.ex. åtdragningsmuttrar).
- Ingen spånbildning, inget avfall, ersätter nit-, svets- och pressmuttrar.
- Solid grund för gängor med höga ådragningskrafter.
- För alla vanliga materialtjocklekar och gängstorlekar (gängor enligt DIN 13).

leveransinnehåll:

- 1 specialchuck MK2 med kylring.
- 1 hak- och U-nyckel.
- 4 spännhylsor ER25 i passande storlekar för M4–M12.
- 1 Flowdrill flytborr i utvald gängstorlek.
- 1 Flowtap rullgängtapp i utvald gängstorlek.
- 1 special-separationsmedel för flytborrning inklusive mässingspensel (FDKS100; 100 g).
- 1 special-gängformningsolja inklusive borstpensel (FTMZ100; 100 ml).
- 1 systemväska med snabbguide (utförlig handbok kan laddas ned i PDF-format)

OBS!:

Fler utföranden och sortiment för specialtillämpningar (t.ex. tunnplåt) levereras på begäran.

Passande rullgängtapp, se nr 139115 och framåt.

Teknisk beskrivning

för gänga M	M6
Produktslag	Friktionsborrar

Tillbehör

Maskinrullgängtapp utan smörjspårHSSE-PM 6HX M M6	139115 M6
---	-----------