



Borrchuck (kuggkrans) Prima, Typ: 16/18



Beställningsdata

Ordernummer	342215 16/18
GTIN	4019208018201
Artikelklass	39R

Beskrivning

Utförande:

Backarna är härdade.

För höger- och vänstergång.

Med borrhuckdorn DIN 238 för montering på insticksskaft nr 342300–342850 eller direkt på maskinspindeln.

Användningsdata:

För allmänna borrhningsarbeten med elektriska handborrmaskiner, **slagborrmaskiner** och pelarborrmaskiner.

Teknisk beskrivning

Borrhuvudlängd stängd	98 mm
Typ	16/18
spännvidd	1 - 16 mm
Borrdorn	B 18
Maximal diameter borrhucksdorn	17,78 mm

Utvändig Ø	56,5 mm
passande kuggkransnyckel	S3
Produktslag	Kuggkransborrchuck