



## Borrchuckar med nyckelfri låsning Extra RV Utförande i plast, Typ: 13-3/8



### Beställningsdata

Ordernummer	342200 13-3/8
GTIN	4019208414980
Artikelklass	39R

### Beskrivning

#### Utförande:

- **Nyckelfri borrhuck med självverkande radiallåsning. Ingen ytterligare låsning behövs (särskilt viktigt vid slagborrning).**
- **Mycket ergonomisk, lätt att använda, sexkant för skruvnycklar.**
- **Hög rundgångsnoggrannhet.**
- **Genomborrat utförande för höger- och vänsterrotation (gänga M5 eller M6).**

Utrustad med startskydd. **Spänninsatser av hårdmetall** för minskat slitage.

### Teknisk beskrivning

Borrhuvudlängd stängd	72,4 mm
maximal maskineffekt	1000 W
Typ	13-3/8
spännvidd	1,5 - 13 mm
Utvändig Ø	42,7 mm
fäste	3/8-24 tum
Borrhuvudlängd öppen	64,5 mm
Nyckelfri låsning	ja
Produktslag	Borrhuck nyckelfri

