

**Borrchuck (kuggkrans) Prima, Typ: 10-1/2****Beställningsdata**

Ordernummer	342225 10-1/2
GTIN	4019208415888
Artikelklass	39R

**Beskrivning****Utförande:**

Backarna är härdade.

För medursrotation. **Chucken kan användas för höger- och vänstergång**, eftersom den är säkrad med en skruv (vänstergängad).

**Användningsdata:**

För allmänna borrarbetsarbeten med elektriska handbormaskiner, **slagbormaskiner** och pelarbormaskiner.

**Teknisk beskrivning**

Typ	10-1/2
spännvidd	0,8 - 10 mm
Borrhuvudlängd stängd	61 mm
Utvändig Ø	34,5 mm
fäste	1/2-20 tum
passande kuggkransnyckel	S2

Produktslag

Kuggkransborrchuck